


Направляващ модул EAGF-P2-KF-32-150

Номер на част: 8158027

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	32
Ход	150 mm
Обратен ход	0 Ет
Монтажно положение	произволно
Водачи	Сачмено-винтова направляваща
Конструктивна структура	Водачи
Макс. ускорение	25 m/s ²
Макс. скорост	1 m/s
Клас на устойчивост на корозия KBK	0 - няма опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Клас защита	IP40
Температура на околната среда	0 °C...60 °C
Макс. сила F _y	160 Б
Макс. сила F _y , статична	355 Б
Макс. сила F _z	160 Б
Макс. сила F _z , статична	355 Б
Макс. момент M _x	6 Nm
Макс. момент M _x статичен	13 Nm
Макс. момент M _y	4 Nm
Мах. момент M _y , статичен	9 Nm
Макс. момент M _z	4 Nm
Макс. момент M _z статичен	9 Nm
Придвижваща сила	1.6 Б
Движеща се маса при ход 0 mm	170 g
Основно тегло при 0 mm ход	613 g
Добавяне на тегло на всеки 10 mm ход	7.9 g
Добавяне на движеща се маса на всеки 10 mm ход	7.9 g
Център на тежестта на движещата се маса при ход 0 mm	26 mm
Добавяне център на тежестта на движещата се маса за 10 mm ход	4.3 mm
Начин на закрепване	с вътрешна резба
Указание за материала	Съответствие с RoHS

Характеристика	Стойност
Материал водещ елемент	Подобрена стомана твърдо хромиран
Материал на тялото	Алуминиева ковка сплав анодиран
Материал планка	Алуминиева ковка сплав анодиран