


Кутия
NECB-M12G4-C2
Номер на част: 8162290

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Съответства на стандарта	EN 61076-2-101
Одобрение	c UL us - Listed (OL)
Орган, издаващ сертификати	UL E474609
Честота на свързване	100
Кабелен извод	прав
Тегло на продукта	24 g
Указание за използване	За захранване на електрически задействани разпределители на Festo са допустими само електрически вериги с ограничена консумация на енергия с максимален ток 4 A при максимално напрежение на празен ход 30 V DC.
Електрическо присъединяване 1, функция	От страната на полевото устройство
Електрическо присъединяване 1, конструктивна форма	кръгла
Електрическо присъединяване 1, вид свързване	Куплунг
Електрическо присъединяване 1, технология на присъединяване	M12x1 A-кодиран съгласно EN 61076-2-101
Електрическо присъединяване 1, брой полюси/жила	5
Електрическо присъединяване 1, заети полюси/жила	4
Електрическо присъединяване 1, вид закрепване	Винтова блокировка с шестостен SW18 и надлъжна назъбка въртящ се
Електрическа връзка 1, съвместим начин на закрепване	Съвместимост с въртящи се/невъртящи се винтови блокировки
Електрическо присъединяване 2, функция	Страна на управлението
Електрическо присъединяване 2, вид свързване	Кабел
Електрическо присъединяване 2, технология на присъединяване	Клема с винт
Електрическо присъединяване 2, брой полюси/жила	4
Електрическо присъединяване 2, заети полюси/жила	4
Диапазон на работното напрежение DC	0 V...60 V
Диапазон на работното напрежение AC	0 V...48 V
Допустим ток при 40°C	4 A
Устойчивост на импулсно напрежение	1.5 kV
Свързване на защитния проводник	не е наличен
Кабелна връзка	Pg9
Диаметър на кабела	3.8 mm...9 mm

Характеристика	Стойност
Сечение на връзката	0.14 mm ² ...0.75 mm ²
Указание за напречно присъединително сечение	0,1 mm ² с накрайник кабелен
Клас защита	IP65 IP67
Указание относно класа на защита	в монтирано състояние
Температура на околната среда	-25 °C...90 °C
Указание за температурата на околната среда	Съблюдавайте спадането
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Степен на замърсяване	3
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Материал на тялото	PA66-GF30
Цвят на тялото	черен
Материал винтова блокировка	Цинкова отливка под налягане, с никелово покритие
Материал на винтовете	Стомана, с никелово покритие
Материал на уплътненията	FPM
Материал щекерни контакти	Месинг, никелиран и позлатен