

Входящ модул CP-E16-M12-EL

Номер на част: 546923

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Начин на закрепване	с отвор с монтажна шина по избор:
Температура на околната среда	-5 °C...50 °C
Температура на лагера	-20 °C...70 °C
Клас защита	IP65 IP67
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата за EMC на ЕС съгласно Директива RoHS на ЕС
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство за EMC съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно RoHS
Маркировка KC	KC-EMV
Одобрение	RCM Mark с UL us - Listed (OL)
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	Подсилен с POLYAMID
Материал на капака	Подсилен с POLYAMID
Светодиодни дисплеи	16 Състояние на канала 2 Диагностика на модула 4 Диагностика на групи
Максимален брой входове	16
Диапазон на работното напрежение DC	18 V...30 V
Номинално работно напрежение DC	24 V
Диапазон на работното напрежение, напрежение при товар	24 V
Остатъчни пулсации на напрежението на товара	4 Vss
Характеристика на входовете	IEC1131-T2
Ниво на превключване	Сигнал 0: $\leq 6\text{ V}$ Сигнал 1: $\geq 8,6\text{ V}$
Логика на превключване, входове	PNP (положително превключване)
Време за стабилизиране на входа	3 ms (с възможност за параметризиране 0,5 ms, 10 ms, 20 ms)
Макс. сумарен ток за един модул	0.7 A
Разделяне на потенциалите канал - канал	не

Характеристика	Стойност
Защита с предпазители (късо съединение)	вътрешен електронен предпазител за всяка група