

Фланец
DARF-Q13-16-1
Номер на част: 8163622

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	16
Монтажно положение	произволно
Конструктивна структура	Адаптор за ротационно задвижване
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-C1-L
Годност за производство на литиево-йонни батерии/акумулатори	Продуктът отговаря на вътрешната дефиниция на продукта на Festo за използване в производството на батерии:Металите с повече от 1 % тегловно съдържание на мед, цинк или никел са изключени от употреба.Изключение правят никелът в стоманите, химически никелираните повърхности, платките, проводниците, електрическите щекерни съединители и бобини
Категория чистота на помещението	Клас 9 съгласно ISO 14644-1
Температура на околната среда	0 °C...60 °C
Макс. Момент на огъване	4 Nm
Максимално статично осово натоварване	140 Б
Тегло на продукта	52 g
Начин на закрепване	с проходни отвори и центрираща втулка
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на фланеца	Алуминиева ковка сплав, анодирана
Материал на втулката	високолегирана стомана, неръждаема
Материал на винтовете	Стомана, с покритие