


# Щекер с кабел КМЕВ-3-24-2.5

Номер на част: 547270

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                                                 | Стойност                                                   |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Монтажно положение                                             | произволно                                                 |
| Тегло на продукта                                              | 120 g                                                      |
| Електрическо присъединяване 1                                  | Куплунг, съгласно EN 175301-803, форма C                   |
| Електрическо присъединяване 1, конструктивна форма             | ъглова                                                     |
| Електрическо присъединяване 1, вид свързване                   | Куплунг                                                    |
| Електрическо присъединяване 1, кабелен извод                   | ъглов                                                      |
| Електрическо присъединяване 1, указание за кабелния извод      | 90°                                                        |
| Електрическо присъединяване 1, брой полюси/жила                | 2                                                          |
| Електрическо присъединяване 1, вид закрепване                  | върху електромагнитен разпределител с централен винт M2,5  |
| Електрическо присъединяване 2, технология на присъединяване    | отворен край                                               |
| Електрическо присъединяване 2, брой полюси/жила                | 2                                                          |
| Номинално работно напрежение DC                                | 24 V                                                       |
| Защита от неправилна полярност                                 | за всички електрически връзки                              |
| Свързване на защитния проводник                                | не е наличен                                               |
| Дължина на кабела                                              | 2.5 m                                                      |
| Характеристики на проводника                                   | Стандартно                                                 |
| Диаметър на кабела                                             | 5.2 mm                                                     |
| Структура на кабела                                            | 2 x 0,75 mm²                                               |
| Краища на жила                                                 | Кабелен накрайник                                          |
| Клас защита                                                    | IP65<br>съгласно IEC 60529                                 |
| Температура на околната среда                                  | -20 °C...80 °C                                             |
| Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие) | съгласно Директива RoHS на ЕС                              |
| Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)               | съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно RoHS |
| Сертификат за LABS                                             | VDMA24364-B2-L                                             |
| Степен на замърсяване                                          | 3                                                          |
| Клас на устойчивост на корозия KBK                             | 1 - ниска опасност от корозия                              |
| Материал на кабелната обвивка                                  | PVC                                                        |
| Материал на тялото                                             | PC                                                         |
| Материал на уплътненията                                       | NBR                                                        |
| Материал щекерни контакти                                      | Медна сплав със сребърно покритие                          |