

Сензор Interface CASM-S-D2-R3

Номер на част: 549292

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Диагностична функция	Индикация чрез светодиода
Монтажно положение	произволно
Изискване за захранване	PELV
Номинално работно напрежение DC	24 V
Създаване на мост при прекъсване на мрежата	10 мсек
Остатъчни пулсации	4 Vss
Консумация на ток при номинално работно напрежение	40 - 50 mA
Допустими колебания на напрежението	+/- 25 %
Одобрение	RCM Mark
Маркировка КС	КС-ЕМV
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата за EMC на ЕС съгласно Директива RoHS на ЕС
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство за EMC съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно RoHS
Устойчивост на непрекъснати удари съгласно DIN/IEC 68, част 2-82	тествана съгласно ниво на тежест 2
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на лагера	-20 °C...70 °C
Относителна влажност на въздуха	95 % без кондензация
Клас защита	IP67 Щекерен съединител във включено състояние
Устойчивост на вибрации съгласно DIN/IEC 68, част 2-6	тествана съгласно ниво на тежест 2
Температура на околната среда	0 °C...55 °C
Тегло на продукта	128 g
Електрическо присъединяване измервателна система	M12 Куплунг 5-полюсно
Електрическо присъединяване управляващ интерфейс	Щекер M9 5-полюсен
Управляващ интерфейс	цифров CAN шина с протокол Festo без терминиращо съпротивление

Характеристика	Стойност
Начин на закрепване	с отвор
Материал на тялото	Подсилен с PBT