


Пилотен разпределител VOFX-LT-M32C-MY-G18-SG18-3AA1

Номер на част: 8178210

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Функция на разпределител	3/2 затворен моностабилен
Начин на задействане	електрическо
Монтажна ширина	22 mm
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	50 l/min
Пневматична работна връзка	G1/8
Работно напрежение	230 V AC
Работно налягане	-0.09 MPa...0.8 MPa -0.9 бар...8 бар -13.05 psi...116 psi
Конструктивна структура	пряко управляем тарелков вентил
Начин на връщане в изходно състояние	механична пружина
Клас защита	IP65
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата на ЕС за ниското напрежение
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно електрическото оборудване
Номинален диаметър	1.3 mm
Функция отработен въздух	с възможност за дроселиране
Принцип на уплътняване	променлив
Монтажно положение	произволно
Ръчно задействане	с фиксация
Вид управление	директно
Захранване с управляващ въздух	вътрешно
Посока на потока	не е реверсивна
Продължителност на включване	100%
Клас на изолация	F
Характеристики на бобината	230 V AC: 50 Hz, пускова мощност 6,2 VA, задържаща мощност 3,7 VA 230 V AC: 60 Hz, пускова мощност 4,9 VA, задържаща мощност 2,9 VA
Допустими колебания на напрежението	+/- 10 %
Работен флуид	Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Температура на околната среда	-10 °C...50 °C

Характеристика	Стойност
Тегло на продукта	160 g
Електрическо присъединяване	3-полюсна Форма В Щекер съгласно EN 175301-803
Пневматична връзка 1	G1/8
Пневматична връзка 2	G1/8
Пневматична връзка 3	M5
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на уплътненията	NBR
Материал на тялото	POLYAMID
Материал бобина	Мед