


Адсорбционен изсушител PDAD-51-G3/8

Номер на част: 552173

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Монтажно положение	вертикално хоризонтално
Конструктивна структура	адсорбционен изсушител със студена регенерация
Входно налягане 1	4 бар...16 бар
Консумирана мощност при 24 VDC	9.6 C
Консумирана мощност при 230 VAC	16 00
Степен на замърсяване	2
Маркировка KC	KC-EMV
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата за EMC на ЕС съгласно Директивата на ЕС за ниското напрежение
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство за EMC съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно електрическото оборудване
Работен флуид	Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [6:-:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Не е възможна работа в омаслено състояние без вода в течно състояние
Точка на оросяване под налягане	-40 °C
Точка на оросяване под налягане при намален дебит	-70 °C
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на лагера	-20 °C...60 °C
Клас за чистота на въздуха на изхода	Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [2:1:2] при -70°C Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [2:2:2] при -40°C
Температура на флуида	2 °C...50 °C
Клас защита	IP65 II
Категория свръхнапрежение	II
Температура на околната среда	5 °C...50 °C
Тегло на продукта	24000 g
Електрическо присъединяване 1, функция	Захранване AC
Електрическо присъединяване 1, вид свързване	Куплунг
Електрическо присъединяване 1, технология на присъединяване	Схема на свързване форма C съгласно промишлен стандарт 9,4 mm
Електрическо присъединяване 1, брой полюси/жила	3

Характеристика	Стойност
Електрическо присъединяване 1, заети полюси/жила	2
Електрическо присъединяване 2, функция	Захранване DC
Електрическо присъединяване 2, вид свързване	Куплунг
Електрическо присъединяване 2, технология на присъединяване	Схема на свързване форма C съгласно промишлен стандарт 9,4 mm
Електрическо присъединяване 2, брой полюси/жила	4
Електрическо присъединяване 2, заети полюси/жила	2
Начин на закрепване	с принадлежности
Пневматична връзка 1	G3/8
Пневматична връзка 2	G3/8
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	Алуминиева ковка сплав