


Датчик
SDBF-FES-1L-PU-K-N-M8
Номер на част: 8182048

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Конструкция	Блокова конструкция
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Измервана величина	Позиция
Принцип на измерване	магниторезистивен
Температура на околната среда	-4 AF...176 AF
Комутационен изход	PNP
Функция на превключващ елемент	Нормално отворен контакт
Време за включване	4 µs
Макс. изходен ток	500 mA
Макс. мощност на превключване DC	12 C
Спад на напрежението	1 V
Устойчивост на късо съединение	да
Диапазон на работното напрежение DC	6 V...24 V
Защита от неправилна полярност	да
Електрическо присъединяване 1, вид свързване	Кабел с куплунг
Електрическо присъединяване 1, технология на присъединяване	M8x1 A-кодиран съгласно EN 61076-2-104
Електрическо присъединяване 1, брой полюси/жила	3
Посока на изхода връзка	надлъжно
Цвят на кабелната обвивка	сив
Материал на кабелната обвивка	PVC
Начин на закрепване	със закрепване
Монтажно положение	произволно
Цвят на тялото	прозрачен
Материал на тялото	POLYAMID
Индикатор за състояние на превключване	Светодиод
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабелите	-4 AF...176 AF
Клас защита	IP67 NEMA 4
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III