


# Кабел на мотор NEBM-M23G15-EH-5-Q7N-S1LEG21

Номер на част: 8190885

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                                              | Стойност                             |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Въз основа на стандарт                                      | EN 61984                             |
| Означение проводник                                         | без носач за табелки                 |
| Тегло на продукта                                           | 0.995 kg                             |
| Електрическо присъединяване 1, функция                      | От страната на полевото устройство   |
| Електрическо присъединяване 1, конструктивна форма          | кръгла                               |
| Електрическо присъединяване 1, вид свързване                | Платка хибрид-куплунг                |
| Електрическо присъединяване 1, кабелен извод                | прав                                 |
| Електрическо присъединяване 1, технология на присъединяване | M23x1                                |
| Електрическо присъединяване 1, брой полюси/жила             | 15                                   |
| Електрическо присъединяване 1, заети полюси/жила            | 12                                   |
| Електрическо присъединяване 1, вид закрепване               | Фиксираща блокировка                 |
| Електрическо присъединяване 2, функция                      | Страна на управлението               |
| Електрическо присъединяване 2, вид свързване                | Кабел                                |
| Електрическо присъединяване 2, кабелен извод                | прав                                 |
| Електрическо присъединяване 2, технология на присъединяване | Sub-D и отворен край                 |
| Електрическо присъединяване 2, брой полюси/жила             | 21                                   |
| Електрическо присъединяване 2, заети полюси/жила            | 12                                   |
| Електрическо присъединяване 2, вид закрепване               | с включване                          |
| Диапазон на работното напрежение DC                         | 0 V...850 V                          |
| Диапазон на работното напрежение AC                         | 0 V...630 V                          |
| Допустим ток при 40°C                                       | 11.7 A                               |
| Устойчивост на импулсно напрежение                          | 6 kV                                 |
| Екраниране                                                  | да                                   |
| Дължина на кабела                                           | 5 m                                  |
| Характеристики на проводника                                | подходяща верига кабеловодеща        |
| Условия на изпитване проводник                              | Условия за изпитване - при запитване |
| Радиус на огъване, неподвижно полагане на кабелите          | 48 mm                                |
| Радиус на огъване, подвижно полагане на кабели              | 90 mm                                |
| Диаметър на кабела                                          | 12 mm                                |

| Характеристика                                                  | Стойност                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Допуск за диаметър на кабела                                    | ± 0,3 mm                                                                                                                                      |
| Структура на кабела                                             | 4 x 0,75 mm <sup>2</sup> + 1 x (2 x 0,75 mm <sup>2</sup> ) + 1 x (2 x 0,24 mm <sup>2</sup> + 2 x 2 x 0,15 mm <sup>2</sup> )                   |
| Номинално сечение на проводника                                 | 0.15 mm <sup>2</sup><br>0.24 mm <sup>2</sup><br>0.75 mm <sup>2</sup>                                                                          |
| Краища на жила                                                  | Кабелен накрайник                                                                                                                             |
| Клас защита                                                     | IP20<br>IP67                                                                                                                                  |
| Указание относно класа на защита                                | в монтирано състояние                                                                                                                         |
| Температура на околната среда                                   | -40 °C...90 °C                                                                                                                                |
| Температура на околната среда при подвижно полагане на кабелите | -25 °C...80 °C                                                                                                                                |
| Категория свръхнапрежение                                       | III                                                                                                                                           |
| Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)  | съгласно Директивата на ЕС за ниското напрежение<br>съгласно Директива RoHS на ЕС                                                             |
| Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)                | съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно RoHS<br>съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно електрическото оборудване |
| Сертификат за LABS                                              | VDMA24364-B2-L                                                                                                                                |
| Указание за материала                                           | Съответствие с RoHS<br>не съдържа халогени                                                                                                    |
| Степен на замърсяване                                           | 3                                                                                                                                             |
| Клас на устойчивост на корозия KBK                              | 1 - ниска опасност от корозия                                                                                                                 |
| Материал на кабелната обвивка                                   | TPE-U(PUR)                                                                                                                                    |
| Цвят на кабелната обвивка                                       | сив                                                                                                                                           |
| Материал изолационна обвивка                                    | PP                                                                                                                                            |