

Холендър
NPQO-D-G14-Q8-P10
Номер на част: 8203298

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Номинален диаметър	6.2 mm
Дълбочина на поставяне на шлауха	17.6 mm
Вид на уплътнението на резбовата шийка	O-пръстен
Монтажно положение	произволно
Конструкция	права форма
Размер на опаковката	10
Конструктивна структура	Push-pull принцип
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.09 MPa...2 MPa -0.9 бар...20 бар -13.05 psi...290 psi
Работен флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Инертни газове Въглероден диоксид Въздух Кислород Азот
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Годност за хранителни продукти	вж. Разширена информация за материала
Температура на флуида	0 °C...120 °C
Температура на околната среда	0 °C...120 °C
Биосъвместимост съгласно стандарта	ISO 18562
Доклад за чистота на повърхността съгласно стандарт	ASTM G 93 ISO 15001
Степен на замърсяване, максимално съдържание на въглеродороди	550 MGM
Макс. въртящ момент на затягане	9 Nm
Номинален въртящ момент на затягане	8 Nm
Допуск за номинален въртящ момент на затягане	± 10 %
Тегло на продукта	15.75 g
Пневматична връзка 1	Външна резба G1/4
Пневматична връзка 2	за шлаух с външен Ø 8 mm
Температура на околната среда по Фаренхайт	32 AF...248 AF
Цвят на освобождаващия пръстен	бяло
Материал резбова шийка	високолегирана стомана, неръждаема

Характеристика	Стойност
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	високолегирана стомана, неръждаема
Материал на уплътнението на резбата	FPM
Материал на освобождаващия пръстен	PVDF
Материал О-пръстен	FPM
Материал уплътнение на шлаух	FPM
Материал на сегмента скоба за шлаух	високолегирана стомана, неръждаема
Материал опорен пръстен	PVDF