


Основа VABX-A-P-EL-E12-MS1T-SHUH-XL

Номер на част: 8206421

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	1 2
Устойчивост на вибрации	Изпитване на използване в транспорта със степен на тежест 2 съгласно FN 942017-4 и EN 60068-2-6
Устойчивост на удари	Изпитване на удар със степен на тежест 2 съгласно FN 942017-5 и EN 60068-2-27
Присъединителна позиция	странично
Структура на вентилен остров	Могат да се смесват различни размери на разпределители
Максимален брой бобини на разпределители	24
Съвместимост с	Вентилен остров VTUX-A-P
Размери Ш x Д x В	49,9 mm x 117,4 mm x 53,9 mm
Указание относно работното напрежение	Необходимо захранване SELV/PELV Да се съблюдава спадането на напрежението
Номинално работно напрежение DC товар	24 V
Степен на замърсяване	2
Одобрение	RCM Mark
Маркировка КС	КС-EMV
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата за EMC на ЕС съгласно Директива RoHS на ЕС
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство за EMC съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно RoHS
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на лагера	-20 °C...70 °C
Относителна влажност на въздуха	5 - 95 %
Клас защита	IP40
Температура на околната среда	-20 °C...50 °C
Макс. въртящ момент на затягане стенен монтаж	6 Nm
Тегло на продукта	159 g
Електрическо действие	Мултипол
Макс. дължина на проводника	30 m
Електрическо присъединяване 1, технология на присъединяване	Sub-D
Електрическо присъединяване 1, брой полюси/жила	25

Характеристика	Стойност
Кабелен извод	прав
Начин на закрепване на присъединителна плоча	с отвор
Начин на закрепване	с отвор за винт M5
Пневматична връзка 1	за патрон 15 mm
Пневматична връзка 5	за патрон 15 mm
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на присъединителната плоча	Подсилен с POLYAMID
Материал на капака	Подсилен с POLYAMID
Материал на уплътненията	NBR
Материал на втулката	високолегирана стомана, неръждаема
Материал на скобата	високолегирана стомана, неръждаема
Материал на гайките	високолегирана стомана, неръждаема