


## Вентил ръчно задейств. H-5-1/4-B

Номер на част: 8995

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                                              | Стойност                        |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Функция на разпределител                                    | 5/2 бистабилен                  |
| Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343) | 550 l/min                       |
| Пневматична работна връзка                                  | G1/4                            |
| Работно налягане                                            | -0.95 бар...10 бар              |
| Конструктивна структура                                     | Седло тарелка                   |
| Номинален диаметър                                          | 7 mm                            |
| Вид управление                                              | директно                        |
| Сертификат за LABS                                          | VDMA24364-B1/B2-L               |
| Температура на околната среда                               | -10 °C...60 °C                  |
| Сила на задействане                                         | 2 Б                             |
| Тегло на продукта                                           | 510 g                           |
| Начин на закрепване                                         | с отвор                         |
| Пневматична връзка 1                                        | G1/4                            |
| Пневматична връзка 2                                        | G1/4                            |
| Пневматична връзка 3                                        | G1/4                            |
| Пневматична връзка 4                                        | G1/4                            |
| Пневматична връзка 5                                        | G1/4                            |
| Материал на уплътненията                                    | NBR                             |
| Материал на тялото                                          | Алуминиева отливка под налягане |