

# Дросел-шумозаглушител GRU-3/8-B

Номер на част: 9518

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                                  | Стойност                                         |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Функция на разпределител                        | Функция звуково налягане на дросела              |
| Избор на допълнителна функция                   | с шумозаглушител                                 |
| Пневматична връзка 1                            | G3/8                                             |
| Елемент за настройка                            | Шлицов винт                                      |
| Начин на закрепване                             | завинтване                                       |
| Нормален дебит 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 0 l/min...1700 l/min                             |
| Температура на околната среда                   | -10 °C...70 °C                                   |
| Материал на тялото                              | Алуминий                                         |
| Монтажно положение                              | произволно                                       |
| Работно налягане пълен температурен диапазон    | 0 бар...10 бар                                   |
| Работен флуид                                   | Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Указание за работен/управляващ флуид            | Възможна работа в омаслено състояние             |
| Сертификат за LABS                              | VDMA24364-B1/B2-L                                |
| Температура на флуида                           | -10 °C...70 °C                                   |
| Тегло на продукта                               | 55 g                                             |
| Материал на демпферната вложка                  | PE                                               |
| Материал резбова шийка                          | Алуминиева отливка под налягане                  |
| Указание за материала                           | Съответствие с RoHS                              |
| Материал на регулиращия винт                    | POLYAMID                                         |