

L-съединител за шлаух NPQM-L-G14-Q6-P10

Номер на част: 558711

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	Стандартно
Номинален диаметър	5 mm
Вид на уплътнението на резбовата шийка	Пръстен уплътнителен
Конструкция	L-форма
Размер на опаковката	10
Конструктивна структура	Push-pull принцип
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 бар...16 бар -13.775 psi...232 psi
Работен флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна работа в омаслено състояние
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-20 °C...70 °C
Номинален въртящ момент на затягане	7.5 Nm
Допуск за номинален въртящ момент на затягане	± 20 %
Тегло на продукта	21.8 g
Начин на закрепване	Външен шестостен SW13
Пневматична връзка 1	Външна резба G1/4
Пневматична връзка 2	за шлаух с външен Ø 6 mm
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	Месинг, никелиран
Материал уплътнение на шлаух	NBR