


Kyvný pohon DSM-T-25-270-CC-FW-A-B

Číslo dílu: 1145101

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	25
Úhel tlumení	10 stupeň
Rozsah nastavení úhlu kyvu	0 stupeň...246 stupeň
Úhel kyvu	0 stupeň...246 stupeň
přípustný poloměr pro náraz	21 mm
Tlumení	tlumiče nárazu na obou stranách
Montážní poloha	libovoln.
Jemné seřízení	-3 stupeň
Princip činnosti	dvojčinný
Konstrukce	Kyvné křídlo
Snímání poloh	pro přibližovací čidlo
Provozní tlak	0.2 MPa...1 MPa 2 bar...10 bar
Max. frekvence kyvu při 6 barech	1 Hz
Opakovatelná přesnost	0.1 stupeň
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Třída odolnosti korozi KBK	0 - žádné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Max. síla nárazu	320 N
Max. osová síla	50 N
Max. radiální síla	120 N
Teoretický krouticí moment při 6 barech	10 Nm
Přípustný moment setrvačnosti	0.03 kg.m ²
Hmotnost výrobku	1005 g
Způsob upevnění	s vnitřním závitem
Pneumatické připojení	M5
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál hnací hřídele	ocel poniklováno
Materiál těsnění	TPE-U(PU)

Parametr	Hodnota
Materiál tělesa	tvárná slitina hliníku