

Kyvný pohon DSR-32-180-P

Číslo dílu: 11912

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	32
Úhel tlumení	1.2 stupeň
Rozsah nastavení úhlu kyvu	0 stupeň...180 stupeň
Úhel kyvu	0 stupeň...180 stupeň
Tlumení	pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách
Montážní poloha	libovoln.
Princip činnosti	dvojčinný
Konstrukce	Kyvné křídlo
Snímání poloh	bez
Provozní tlak	1.5 bar...8 bar
Max. frekvence kyvu při 6 barech	3 Hz
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::-]
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Teoretický krouticí moment při 6 barech	10 Nm
Hmotnost výrobku	1300 g
Způsob upevnění	s průchozí dírou
Pneumatické připojení	G1/8
Materiál hnací hřídele	ocel poniklováno
Materiál těsnění	NBR