


Ruční šoupátkový ventil VBOH-32-G14

Číslo dílu: 1302994

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Funkce ventilu	3/2, bistabilní
Připojení pneumatiky 1	G1/4
Pneumatické připojení 2	G 1/4
Druh ovládání	ruční
Způsob upevnění	montáž do vedení lze našroubovat
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)	1675 l/min
Jmenovitá světlost	8.4 mm
Provozní tlak	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar
Okolní teplota	-10 °C...80 °C
Materiál tělesa	tvárný slitina hliníku, eloxováno
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Rozteč	31 mm
Upozornění k použití	Šroubujte pouze šroubení s válcovým závitem. Montáž kuželového závitu může poškodit těleso a způsobit zaseknutí nebo poruchu.
Princip těsnění	měkké
Montážní poloha	libovoln.
Konstrukce	pouzdrový uzávěr
Způsob řízení	přím.
Směr proudění	reverzibilní
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota média	-10 °C...80 °C
Ovládací síla	45 N
Hmotnost výrobku	35 g
Materiál závitového čepu	tvárná slitina hliníku, eloxováno
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál těsnění	NBR