


Електрическа шейна EGSK-33-600-6P

Номер на част: 562777

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Работен ход	600 mm
Размер	33
Обратен ход	20 Em
Диаметър на шпиндела	10 mm
Ход на шпиндела	6 mm/об.
Монтажно положение	произволно
Водачи	Сачмено-винтова направляваща
Конструктивна структура	Електромеханична линейна ос със сачмено-винтово задвижване
Връщане в изходно положение	Референтен превключвател
Вид шпиндел	Задвижване сачмено-винтово
Макс. ускорение	20 m/s ²
Макс. скорост	0.47 m/s
Точност при повторение	±0,01 mm
Клас на устойчивост на корозия KVK	0 - няма опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Клас защита	IP10
Температура на околната среда	0 °C...40 °C
Динамично допустимо натоварване фиксиран лагер	1790 Б
Динамично допустимо натоварване линейно водене	9207 Б
Динамично допустимо натоварване сачмено-винтово задвижване	2840 Б
Моменти на сечение на площта 2-ра степен Iy	62000 mm ⁴
Моменти на сечение на площта 2-ра степен Iz	380000 mm ⁴
Макс. момент на задвижването	0.14 Nm
Макс. сила Fy	2469 Б
Макс. сила Fz	2469 Б
Макс. момент Mx	50.1 Nm
Макс. момент My	16.4 Nm
Макс. момент Mz	16.4 Nm
Макс. сила на подаване Fx	150 Б
Момент на празен ход на задвижването	0.07 Nm
Статично допустимо натоварване сачмено-винтово задвижване	4900 Б

Характеристика	Стойност
Статично допустимо натоварване линейно водене	20200 Б
Масов инерционен момент JH на един метър ход	0.0771 kgcm ²
Масов инерционен момент JO	0.0115 kgcm ²
Константа на подаване	6 мм/об.
Статично допустимо натоварване фиксиран лагер	2590 Б
Референтен експлоатационен живот	3000 Км
Движеща се маса	310 g
Тегло плъзгач	310 g
Тегло на продукта	5160 g
Тегло допълнителен плъзгач	310 g
Основно тегло при 0 mm ход	1380 g
Добавяне на тегло на всеки 10 mm ход	63 g
Начин на закрепване	с вътрешна резба и пасван щифт
Материал на краен капак	Алуминиева отливка под налягане с покритие
Материал на профила	с покритие високолегирана стомана
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на капака на задвижването	Алуминиева отливка под налягане с покритие
Материал плъзгач	Стомана
Материал ходова гайка	Стомана
Материал на шпиндела	Стомана