

Разпределител MS9-EE-G-V24-S-VS

Номер на част: 562940

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Серия	MS
Размер	9
Размер на растерната решетка	90 mm
Конструктивна структура	Бутален шибър
Начин на задействане	електрическо
Принцип на уплътняване	променлив
Функция отработен въздух	не може да се дроселира
Ръчно задействане	с фиксация с бутон
Начин на връщане в изходно състояние	механична пружина
Вид управление	предуправляем
Функция на разпределител	3/2 затворен моностабилен
Работно налягане	3.5 бар...16 бар
Припокриване	положително припокриване
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	18000 l/min
Стандартен номинален дебит 2-3	14100 l/min
Продължителност на включване	100%
Характеристики на бобината	24 V DC: 4,5 W
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на флуида	-10 °C...60 °C
Ниво на звуково налягане	93 dB(A)
Клас защита	IP65
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Начин на закрепване	Вграждане проводник с принадлежности по избор:
Монтажно положение	произволно

Характеристика	Стойност
Тегло на продукта	2300 g
Пневматична връзка 3	G1
Електрическо присъединяване	Форма А Щекер съгласно DIN EN 175301-803 четириъгълна форма
Материал на буталния шибър	POM
Материал на уплътненията	NBR
Материал на тялото	Алуминиева отливка под налягане