


# Филтър MS9-LF-G-EUV

Номер на част: 564107

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                       | Стойност                                                          |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Размер                               | 9                                                                 |
| Серия                                | MS                                                                |
| Монтажно положение                   | вертикално +/- 5°                                                 |
| Финост на филтрация                  | 40 Em                                                             |
| Кондензотделител                     | напълно автоматичен                                               |
| Конструктивна структура              | Синтерован филтър с центробежен сепаратор                         |
| Степен на отделяне на конденз        | 75 %                                                              |
| Работно налягане                     | 2 бар...12 бар                                                    |
| Работен флуид                        | Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:9:]<br>Инертни газове |
| Клас на устойчивост на корозия KBK   | 2 - умерена опасност от корозия                                   |
| Сертификат за LABS                   | VDMA24364-B1/B2-L                                                 |
| Температура на лагера                | 5 °C...60 °C                                                      |
| Клас за чистота на въздуха на изхода | Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:8:4]                  |
| Температура на флуида                | -10 °C...60 °C                                                    |
| Температура на околната среда        | -10 °C...60 °C                                                    |
| Размер на порите                     | 40 Em                                                             |
| Тегло на продукта                    | 2000 g                                                            |
| Начин на закрепване                  | по избор:<br>Вграждане проводник<br>с принадлежности              |
| Материал на покритието               | Подсилен с POLYAMID                                               |
| Материал на винтовия диск            | POM                                                               |
| Материал опора филтър                | POM                                                               |
| Указание за материала                | Съответствие с RoHS                                               |
| Материал на присъединителната плоча  | Алуминиева отливка под налягане                                   |
| Материал на крепителен винкел        | Алуминиева отливка под налягане                                   |
| Материал на филтъра                  | PE                                                                |
| Материал на тялото                   | Алуминиева отливка под налягане                                   |
| Материал на връзката за модули       | Алуминиева отливка под налягане                                   |
| Материал чаша                        | Алуминиева ковка сплав                                            |
| Материал на уплътнението на корпуса  | NBR                                                               |

| Характеристика                     | Стойност |
|------------------------------------|----------|
| Материал контролен прозорец        | POLYAMID |
| Материал на разделителната тарелка | POM      |