

Úhlové chapadlo DHWS-40-A-NC

Číslo dílu: 1310185

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	40
Max. přesnost při výměně	0.2 mm
Max. úhel rozevření	40 stupeň
Rotační symetrie	0.2 mm
Opakovatelná přesnost chapadla	0.04 mm
Počet úchopných čelistí	2
Montážní poloha	libovoln.
Princip činnosti	dvojčinný
Funkce chapadla	úhel
Zajištění úchopné síly	při sevření
Konstrukce	páka
Snímání poloh	pro přibližovací čidlo
Provozní tlak	4 bar...8 bar
Max. pracovní frekvence chapadla	3 Hz
Min. čas na otevření při 6 barech	99 ms
Min. doba zavírání při 6 barech	69 ms
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Vhodnost pro výrobu lithium-iontových baterií	Z použití jsou vyloučeny kovy s více než 5% hmotnostním podílem mědi. Výjimku tvoří plošné spoje, kabely, elektrické konektory a cívky
Okolní teplota	5 °C...60 °C
Moment setrvačnosti	3.87 kg.cm ²
Max. statická síla na čelistech chapadla Fz	200 N
Max. moment na čelisti Mx, statický	13 Nm
Max. moment na úchopné čelisti My, statický	13 Nm
Max. moment na čelisti chapadla Mz, statický	13 Nm
Hmotnost výrobku	790 g
Způsob upevnění	vnitřním závitem a středící dutinkou s průchozím otvorem a středící dutinkou volitelně:

Parametr	Hodnota
Pneumatické připojení	G1/8
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál krytky	PA
Materiál tělesa	tvárná slitina hliníku tvrdě eloxovaný
Materiál čelistí chapadla	silně legovaná ocel