


## Přímočarý pohon

### DDLI-25- -

Číslo dílu: 1315779

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                                  | Hodnota                                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Zdvih                                     | 100 mm...2000 mm                                       |
| Průměr pístu                              | 25 mm                                                  |
| Tlumení                                   | pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách       |
| Montážní poloha                           | libovoln.                                              |
| Snímání poloh                             | S integrovaným odměřováním polohy                      |
| Provozní tlak                             | 0.2 MPa...0.8 MPa<br>2 bar...8 bar<br>29 psi...116 psi |
| Princip činnosti                          | dvojčinný                                              |
| Certifikát                                | RCM Mark                                               |
| Značka CE (viz prohlášení o shodě)        | podle směrnice EU-EMV<br>podle směrnice EU-RoHS        |
| Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)      | podle předpisů UK pro EMC<br>podle předpisů UK RoHS    |
| Provozní médium                           | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [6:4:4]          |
| Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu    | provoz s přimazáváním není možný                       |
| Třída odolnosti korozi KBK                | 1 - nízké nároky na odolnost korozi                    |
| Shoda s LABS                              | VDMA24364-B2-L                                         |
| Okolní teplota                            | -10 °C...60 °C                                         |
| Teoretická síla při 6 barech, pohyb vzad  | 295 N                                                  |
| Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed | 295 N                                                  |
| Způsob upevnění                           | s příslušenstvím                                       |
| Pneumatické připojení                     | G1/8                                                   |
| Materiál víka                             | tvárná slitina hliníku                                 |
| Materiál těsnění                          | NBR<br>TPE-U (PU)                                      |