

Měchové chapadlo DHEB-12-E-U-E-L

Číslo dílu: 1320811

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	12
Zdvih měchu	5.5 mm
Min. uchopovaný průměr	13 mm
Max. uchopovaný průměr	17 mm
Montážní poloha	libovoln.
Princip činnosti	jednočinn. uzavřeno
Funkce chapadla	Adaptivní
Konstrukce	Kontrakční membrána nucený průběh pohybu
Vedení	základní vedení
Snímání poloh	bez
Provozní tlak	5 bar...8 bar
Tlak pro návrat do zákl. pol.	1 bar
Max. pracovní frekvence chapadla	4 Hz
Min. čas na otevření při 6 barech	20 ms
Min. doba zavírání při 6 barech	40 ms
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Okolní teplota	5 °C...60 °C
Střední interval výměny pro měch	0.5 MioCyc
Směrná hodnota užitečné zátěže	0.12 kg
Hmotnost výrobku	18 g
Způsob upevnění	s vnějším závitem kontramaticí volitelně:
Pneumatické připojení	M5
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál měchu	EPDM
Materiál tělesa	hliník eloxován

