


Съединителен кабел NEBV-S1G44-K-2.5-N-LE44-S6

Номер на част: 575113

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Въз основа на стандарт	DIN 47100
Означение проводник	без носач за табелки
Честота на свързване	50
Тегло на продукта	455 g
Електрическо присъединяване 1, функция	От страната на полево устройство
Електрическо присъединяване 1, конструктивна форма	ъглова
Електрическо присъединяване 1, вид свързване	Куплунг
Електрическо присъединяване 1, кабелен извод	прав
Електрическо присъединяване 1, технология на присъединяване	Sub-D
Електрическо присъединяване 1, брой полюси/жила	44
Електрическо присъединяване 1, заети полюси/жила	44
Електрическо присъединяване 1, вид закрепване	2x винт 4-40 UNC
Електрическо присъединяване 2, функция	Страна на управлението
Електрическо присъединяване 2, вид свързване	Кабел
Електрическо присъединяване 2, технология на присъединяване	отворен край
Електрическо присъединяване 2, брой полюси/жила	44
Електрическо присъединяване 2, заети полюси/жила	44
Диапазон на работното напрежение DC	0 V...30 V
Допустим ток при 40°C	0.86 A
Устойчивост на импулсно напрежение	2.4 kV
Защита от неправилна полярност	да
Дължина на кабела	2.5 m
Характеристики на проводника	Стандартно
Условия на изпитване проводник	Условия за изпитване - при запитване
Радиус на огъване, неподвижно полагане на кабелите	42 mm
Радиус на огъване, подвижно полагане на кабели	126 mm
Диаметър на кабела	10.2 mm
Допуск за диаметър на кабела	± 0,3 mm
Структура на кабела	44 x 0,14 mm ²
Номинално сечение на проводника	0.14 mm ²
Краища на жила	отрязани с тъп връх

Характеристика	Стойност
Клас защита	IP40
Указание относно класа на защита	в монтирано състояние
Температура на околната среда	-35 °C...80 °C
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабелите	-5 °C...80 °C
Температура на лагера	-25 °C...75 °C
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директива RoHS на ЕС
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно RoHS
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Степен на замърсяване	2
Клас на устойчивост на корозия KBK	0 - няма опасност от корозия
Материал на кабелната обвивка	PVC
Цвят на кабелната обвивка	сив
Материал на тялото	Подсилен с PC
Цвят на тялото	черен
Материал на винтовете	Месинг, никелиран
Материал щекерни контакти	Бронз златно покритие
Материал изолационна обвивка	PVC