


# Съединителен кабел NEBV-S1WA25-K-5-N-LE25-S9

Номер на част: 575424

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                                              | Стойност                             |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Въз основа на стандарт                                      | DIN 47100                            |
| Означение проводник                                         | без носач за табелки                 |
| Честота на свързване                                        | 50                                   |
| Тегло на продукта                                           | 950 g                                |
| Електрическо присъединяване 1, функция                      | От страната на полево устройство     |
| Електрическо присъединяване 1, конструктивна форма          | ъглова                               |
| Електрическо присъединяване 1, вид свързване                | Куплунг                              |
| Електрическо присъединяване 1, кабелен извод                | ъглов                                |
| Електрическо присъединяване 1, технология на присъединяване | Sub-D                                |
| Електрическо присъединяване 1, брой полюси/жила             | 25                                   |
| Електрическо присъединяване 1, заети полюси/жила            | 25                                   |
| Електрическо присъединяване 1, вид закрепване               | 2x винт 4-40 UNC                     |
| Електрическо присъединяване 2, функция                      | Страна на управлението               |
| Електрическо присъединяване 2, вид свързване                | Кабел                                |
| Електрическо присъединяване 2, технология на присъединяване | отворен край                         |
| Електрическо присъединяване 2, брой полюси/жила             | 25                                   |
| Електрическо присъединяване 2, заети полюси/жила            | 25                                   |
| Диапазон на работното напрежение DC                         | 0 V...30 V                           |
| Допустим ток при 40°C                                       | 2.6 A                                |
| Устойчивост на импулсно напрежение                          | 2.4 kV                               |
| Защита от неправилна полярност                              | да                                   |
| Дължина на кабела                                           | 5 m                                  |
| Характеристики на проводника                                | Стандартно                           |
| Условия на изпитване проводник                              | Условия за изпитване - при запитване |
| Радиус на огъване, неподвижно полагане на кабелите          | 42 mm                                |
| Радиус на огъване, подвижно полагане на кабели              | 126 mm                               |
| Кабелна връзка                                              | M20x1,5                              |
| Диаметър на кабела                                          | 10.2 mm                              |
| Допуск за диаметър на кабела                                | ± 0,25 mm                            |
| Структура на кабела                                         | 25 x 0,34 mm <sup>2</sup>            |
| Номинално сечение на проводника                             | 0.34 mm <sup>2</sup>                 |

| Характеристика                                                  | Стойност                                                   |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Краища на жила                                                  | отрязани с тъп връх                                        |
| Клас защита                                                     | IP65<br>IP67                                               |
| Указание относно класа на защита                                | в монтирано състояние                                      |
| Температура на околната среда                                   | -35 °C...80 °C                                             |
| Температура на околната среда при подвижно полагане на кабелите | -5 °C...80 °C                                              |
| Температура на лагера                                           | -35 °C...80 °C                                             |
| Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)  | съгласно Директива RoHS на ЕС                              |
| Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)                | съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно RoHS |
| Сертификат за LABS                                              | VDMA24364-B2-L                                             |
| Указание за материала                                           | Съответствие с RoHS                                        |
| Степен на замърсяване                                           | 3                                                          |
| Клас на устойчивост на корозия KBK                              | 2 - умерена опасност от корозия                            |
| Материал на кабелната обвивка                                   | PVC                                                        |
| Цвят на кабелната обвивка                                       | сив                                                        |
| Материал на тялото                                              | PA66-GF30                                                  |
| Цвят на тялото                                                  | черен                                                      |
| Материал на винтовете                                           | Стомана                                                    |
| Материал на уплътненията                                        | NBR                                                        |
| Материал щекерни контакти                                       | Бронз<br>златно покритие                                   |
| Материал изолационна обвивка                                    | PVC                                                        |