



Крайна плоча VMPAL-EPL-IPO32

Номер на част: 575667

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Ширина	64.8 mm
Дължина	107.3 mm
Защита от неправилна полярност	за работно напрежение
Монтажно положение	произволно
Диагностика	Ниско напрежение захранвания с товар
Макс. брой места за разпределители	32
Структура на вентилен остров	Могат да се смесват различни размери на разпределители
Максимален брой бобини на разпределители	32
Работно налягане	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 бар...10 бар
Управляващо налягане	0.3 MPa...0.8 MPa 3 бар...8 бар
Вътрешна консумация на ток при товарно напрежение	30 mA
Консумация на вътрешен ток при работно напрежение	30 mA
Номинално работно напрежение DC	24 V
Протокол	I-Port IO-Link
Клас на устойчивост на корозия KBK	3 - висока опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на лагера	-20 °C...40 °C
Клас защита	IP65 IP67
Указание относно класа на защита	в монтирано състояние
Температура на околната среда	-5 °C...50 °C
Тегло на продукта	170 g
IO-Link®, версия на протокола	Device V 1.0
IO-Link®, Communication mode	COM2 (38,4 kBaud), COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link®, Port class	B
IO-Link®, брой портове	1
IO-Link®, дължина на процесни данни OUT	1 - 4 байта
IO-Link®, минимално време на такта	Device 3,2 ms

Характеристика	Стойност
Електрическо присъединяване 1, функция	IO-Link®
Електрическо присъединяване 1, вид свързване	Щекер
Електрическо присъединяване 1, технология на присъединяване	M12x1 A-кодиран съгласно EN 61076-2-101
Електрическо присъединяване 1, брой полюси/жила	5
Светодиоден индикатор, специфичен за bus	1x статус на комуникация
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на крайната плоча	Подсилена с PPA