


Modul pro mezipolohy DADM-EP-G6-10

Číslo dílu: 1492072

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	10
Montážní poloha	libovoln.
Konstrukce	nucený průběh pohybu
Snímání poloh	pro přibližovací čidlo
Provozní tlak	3 bar...6 bar
Max. rychlost nárazu	0.8 m/s
Max. doba kyvu	150 ms
Opakovatelná přesnost	±0,02 mm
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::-]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	0 °C...60 °C
Max. síla nárazu	500 N
Hmotnost výrobku	154 g
Způsob upevnění	s průchozím otvorem a středicí dutinkou
Pneumatické připojení	M3
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál těsnění	PU
Materiál tělesa	tvárná slitina hliníku
Materiál páky	silně legovaná ocel, nerezová