

Стоп-цилиндър DFSP-50-30-DF-PA

Номер на част: 576158

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Ход	30 mm
Ø на буталото	50 mm
Резба на буталния прът	M8
Демпфериране	еластични демпферни пръстени/планки от двете страни
Монтажно положение	произволно
Начин на функциониране	двойнодействащ
Конструктивна структура	Бутало Бутален прът Профилна тръба
Разпознаване на позиция	за датчик
Край на буталния прът	Вътрешна резба
Варианти	Вътрешна резба на буталния прът
Защита срещу превъртане/водач	кръгъл бутален прът
Работно налягане	0.1 MPa...1 MPa 1 бар...10 бар
Работен флуид	Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KWK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Категория чистота на помещението	Клас 6 съгласно ISO 14644-1
Температура на околната среда	-10 °C...80 °C
Допустима сила на удар върху изкарания бутален прът	6280 Б
Допустима странична сила при процеса на превключване	1570 Б
Макс. тактова честота	5 Hz
Начин на закрепване	с отвор с вътрешна резба с принадлежности по избор:
Пневматична връзка	G1/8
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал винтове с шайба	Стомана, поцинкована
Материал на капака	Алуминиева ковка сплав анодиран

Характеристика	Стойност
Материал на уплътненията	ТРЕ-U(PU)
Материал на буталния прът	високолегирана стомана, неръждаема
Материал ролка	Стомана, поцинкована
Материал на тялото на цилиндър	Алуминиева ковка сплав гладко анодиран