


Přibližovací čidlo SMEO-4U-K-LED 230

Číslo dílu: 150011

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Tvar	kulatý
Odpovídá normám	DIN EN 60947-5-2
Certifikát	RCM Mark
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMV podle směrnice EU pro nízká napětí podle směrnice EU-RoHS
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro EMC podle předpisů UK RoHS podle předpisů UK pro elektrické provozní prostředky
Princip měření	magnetické jazýčkové relé
Okolní teplota	-20 °C...60 °C
Opakovatelná přesnost	0.2 mm
Spínací výstup	kontaktní bipolární bez funkce LED
Funkce spínacího prvku	spínací kontakt
Čas sepnutí	2 ms
Vypínací čas	0.05 ms
Max. frekvence spínání	500 Hz
Max. výstupní proud AC	250 mA
Max. výstupní proud DC	120 mA
Max. spínaný výkon AC	10 VA
Max. spínaný výkon DC	10 W
Úbytek napětí	4.5 V
Odolnost zkratu	ne
Odolnost přetížení	není k dispozici
Rozsah napájecího napětí AC	12 V...250 V
Rozsah provozního napětí, DC	12 V...250 V
Ochrana proti přepólování	ne
Elektrické připojení 1, druh připojení	kabel
Elektrické připojení 1, připojovací technika	volný konec
Elektrické připojení 1, počet pinů/vodičů	2
Směr připojení vývodu	podéln.
Délka kabelu	2.5 m

Parametr	Hodnota
Materiál pláště kabelu	PVC
Způsob upevnění	s příslušenstvím
Utahovací moment	0.8 Nm
Montážní poloha	libovoln.
Hmotnost výrobku	70 g
Materiál tělesa	PET TPE-O
Indikace stavu sepnutí	žlutá LED
Stupeň krytí	IP67
Odolnost nárazům napětí	4 kV
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Třída znečištění	3