


# Vestavné válce EGZ-10-10

Číslo dílu: 15037

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                                  | Hodnota                                                             |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Zdvih                                     | 10 mm                                                               |
| Průměr pístu                              | 10 mm                                                               |
| Tlumení                                   | bez tlumení                                                         |
| Montážní poloha                           | libovoln.                                                           |
| Princip činnosti                          | tlačný<br>jednočinn.                                                |
| Konstrukce                                | píst<br>Pístnice<br>trubka válce                                    |
| Snímání poloh                             | bez                                                                 |
| Varianty                                  | jednostranná pístnice                                               |
| Provozní tlak                             | 2 bar...8 bar                                                       |
| Provozní médium                           | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::]                        |
| Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu    | esterový olej < 0,1mg/m <sup>3</sup> , podle ISO 8573-1:2010 [:::2] |
| Třída odolnosti korozi KBK                | 2 - mírné nároky na odolnost korozi                                 |
| Shoda s LABS                              | VDMA24364-B2-L                                                      |
| Okolní teplota                            | -20 °C...80 °C                                                      |
| Dotahovací moment upevnění pohonu         | 20 Nm                                                               |
| Teoretická síla při 6 barech              | 42 N                                                                |
| Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed | 42 N                                                                |
| Způsob upevnění                           | s vnějším závitem<br>kontramaticí<br>volitelně:                     |
| Pneumatické připojení                     | M5                                                                  |
| Materiál víka                             | POM                                                                 |
| Materiál těsnění                          | TPE-U(PU)                                                           |
| Materiál tělesa                           | mosaz<br>poniklováno                                                |
| Materiál pístnice / pohybové tyče         | silně legovaná ocel                                                 |