



# Разклонител NEDY-L2R1-V1-M8G3-N-M8G4

Номер на част: 8005312

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                                              | Стойност                                                           |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Въз основа на стандарт                                      | EN 61076-2-104                                                     |
| Конструктивна структура                                     | Y-разклонител без кабел                                            |
| Вид разклонител                                             | 2 на 1                                                             |
| Означение проводник                                         | без носач за табелки                                               |
| Начин на закрепване                                         | с отвор за винт M2<br>с принадлежности                             |
| Тегло на продукта                                           | 10.5 g                                                             |
| Електрическо присъединяване 1, функция                      | Страна на управлението                                             |
| Електрическо присъединяване 1, конструктивна форма          | кръгла                                                             |
| Електрическо присъединяване 1, вид свързване                | Щекер                                                              |
| Електрическо присъединяване 1, кабелен извод                | прав                                                               |
| Електрическо присъединяване 1, технология на присъединяване | M8x1 A-кодиран съгласно EN 61076-2-104                             |
| Електрическо присъединяване 1, брой полюси/жила             | 4                                                                  |
| Електрическо присъединяване 1, заети полюси/жила            | 4                                                                  |
| Електрическо присъединяване 1, вид закрепване               | Винтова блокировка с шестостен SW9 и надлъжна назъбка<br>въртящ се |
| Електрическа връзка 1, съвместим начин на закрепване        | Съвместимост с въртящи се/невъртящи се винтови блокировки          |
| Електрическо присъединяване 2, функция                      | От страната на полевото устройство                                 |
| Електрическо присъединяване 2, конструктивна форма          | кръгла                                                             |
| Електрическо присъединяване 2, вид свързване                | 2x куплунг                                                         |
| Електрическо присъединяване 2, кабелен извод                | прав                                                               |
| Електрическо присъединяване 2, технология на присъединяване | M8x1 A-кодиран съгласно EN 61076-2-104                             |
| Електрическо присъединяване 2, брой полюси/жила             | 3                                                                  |
| Електрическо присъединяване 2, заети полюси/жила            | 3                                                                  |
| Електрическо присъединяване 2, вид закрепване               | Винтова блокировка с шестостен SW9 и надлъжна назъбка<br>въртящ се |
| Електрическа връзка 2, съвместим начин на закрепване        | Съвместимост с въртящи се/невъртящи се винтови блокировки          |
| Диапазон на работното напрежение DC                         | 0 V...30 V                                                         |
| Диапазон на работното напрежение AC                         | 0 V...30 V                                                         |
| Допустим ток при 40°C                                       | 3 A                                                                |

| Характеристика                              | Стойност                                                                               |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Устойчивост на импулсно напрежение          | 0.8 kV                                                                                 |
| Клас защита                                 | IP65<br>IP68<br>IP69K                                                                  |
| Температура на околната среда               | -25 °C...85 °C                                                                         |
| Указание за температурата на околната среда | -10 - 40 °C при закрепване през отвор                                                  |
| Температура на лагера                       | -25 °C...85 °C                                                                         |
| Сертификат за LABS                          | VDMA24364-B2-L                                                                         |
| Указание за материала                       | Съответствие с RoHS<br>не съдържа халогени<br>не съдържа естери на фосфорната киселина |
| Степен на замърсяване                       | 3                                                                                      |
| Клас на устойчивост на корозия KBK          | 2 - умерена опасност от корозия                                                        |
| Материал на кабелната обвивка               | TPE-U(PUR)                                                                             |
| Цвят на кабелната обвивка                   | сив                                                                                    |
| Материал на тялото                          | PC<br>TPE-U(PUR)                                                                       |
| Цвят на тялото                              | черен                                                                                  |
| Материал на холендровата гайка              | Месинг, никелиран                                                                      |
| Материал на уплътненията                    | NBR                                                                                    |
| Материал щекерни контакти                   | Медна сплав със златно покритие                                                        |
| Материал на резбовата втулка                | Месинг, никелиран                                                                      |