

# Бобина VACS-C-C1-16B

Номер на част: 8025334

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                                                 | Стойност                                                                        |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Монтажно положение                                             | произволно                                                                      |
| Съответства на стандарта                                       | IEC 61010-1                                                                     |
| Продължителност на включване                                   | 100%                                                                            |
| Клас на изолация                                               | Н                                                                               |
| Характеристики на бобината                                     | 110/120 V AC: 50/60 Hz, пускова мощност 2,8 VA, задържаща мощност 1,9 VA        |
| Устойчивост на импулсно напрежение                             | 2.5 kV                                                                          |
| Степен на замърсяване                                          | 3                                                                               |
| Допустими колебания на напрежението                            | +/- 10 %                                                                        |
| Одобрение                                                      | с UL us - Recognized (OL)                                                       |
| Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие) | съгласно Директивата на ЕС за ниското напрежение                                |
| Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)               | съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно електрическото оборудване |
| Орган, издаващ сертификати                                     | UL MH18122                                                                      |
| Ограничение на температурата на околната среда и на флуида     | -10 - 50 °C                                                                     |
| Клас на устойчивост на корозия KBK                             | 2 - умерена опасност от корозия                                                 |
| Сертификат за LABS                                             | VDMA24364-B1/B2-L                                                               |
| Температура на флуида                                          | -10 °C...50 °C                                                                  |
| Клас защита                                                    | IP65                                                                            |
| Температура на околната среда                                  | -10 °C...60 °C                                                                  |
| Тегло на продукта                                              | 34.8 g                                                                          |
| Електрическо присъединяване                                    | Форма C<br>съгласно EN 175301-803                                               |
| Начин на закрепване                                            | с гайка                                                                         |
| Указание за материала                                          | Съответствие с RoHS                                                             |
| Материал на тялото                                             | POLYAMID<br>Стомана                                                             |
| Материал бобина                                                | Мед<br>Стомана<br>Термопластмаса                                                |
| Материал намотка                                               | Мед                                                                             |