

# Бобина VACN-N-A1-16B

Номер на част: 8029134

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                                                 | Стойност                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Начин на действие                                              | електрическо                                                                                                                           |
| Монтажно положение                                             | произволно                                                                                                                             |
| Продължителност на включване                                   | 100%                                                                                                                                   |
| Клас на изолация                                               | F                                                                                                                                      |
| Клас на изолация на емайлирания проводник                      | F                                                                                                                                      |
| Характеристики на бобината                                     | 110 V AC: 50 Hz, пускова мощност 5,2 VA, задържаща мощност 3,1 VA<br>110 V AC: 60 Hz, пускова мощност 4,2 VA, задържаща мощност 2,5 VA |
| Устойчивост на импулсно напрежение                             | 2.5 kV                                                                                                                                 |
| Степен на замърсяване                                          | 3                                                                                                                                      |
| Допустими колебания на напрежението                            | +/- 10 %                                                                                                                               |
| Морска класификация                                            | вж. сертификата                                                                                                                        |
| Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие) | съгласно Директивата на ЕС за ниското напрежение                                                                                       |
| Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)               | съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно електрическото оборудване                                                        |
| Орган, издаващ сертификати                                     | DNV TAA000011J                                                                                                                         |
| Клас на устойчивост на корозия KBK                             | 2 - умерена опасност от корозия                                                                                                        |
| Сертификат за LABS                                             | VDMA24364-B2-L                                                                                                                         |
| Клас защита                                                    | IP65                                                                                                                                   |
| Температура на околната среда                                  | -20 °C...60 °C                                                                                                                         |
| Тегло на продукта                                              | 95 g                                                                                                                                   |
| Електрическо присъединяване                                    | Форма A<br>съгласно DIN EN 175301-803                                                                                                  |
| Начин на закрепване                                            | с гайка                                                                                                                                |
| Указание за материала                                          | Съответствие с RoHS                                                                                                                    |
| Материал на тялото                                             | Пластмаса<br>Стомана                                                                                                                   |
| Материал щекерни контакти                                      | Месинг                                                                                                                                 |
| Материал намотка                                               | Мед                                                                                                                                    |