


# Съединителен кабел NEBV-C1SW2L-P-K-2.5-N-LE2-S9

Номер на част: 8032623

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                                              | Стойност                                                  |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Индикатор за състояние на сигнала                           | Светодиод жълт                                            |
| Допълнителни функции                                        | Защитна схема                                             |
| Означение проводник                                         | без носач за табелки                                      |
| Честота на свързване                                        | 50                                                        |
| Тегло на продукта                                           | 120 g                                                     |
| Електрическо присъединяване 1, функция                      | От страната на полевото устройство                        |
| Електрическо присъединяване 1, конструктивна форма          | ъглова                                                    |
| Електрическо присъединяване 1, вид свързване                | Куплунг, тесен                                            |
| Електрическо присъединяване 1, кабелен извод                | ъглов                                                     |
| Електрическо присъединяване 1, указание за кабелния извод   | Може да се завърта на 180°                                |
| Електрическо присъединяване 1, технология на присъединяване | Схема на свързване форма С съгласно EN 175301-803         |
| Електрическо присъединяване 1, брой полюси/жила             | 4                                                         |
| Електрическо присъединяване 1, заети полюси/жила            | 2                                                         |
| Електрическо присъединяване 1, вид закрепване               | върху електромагнитен разпределител с централен винт M2,5 |
| Електрическо присъединяване 2, функция                      | Страна на управлението                                    |
| Електрическо присъединяване 2, вид свързване                | Кабел                                                     |
| Електрическо присъединяване 2, технология на присъединяване | отворен край                                              |
| Електрическо присъединяване 2, брой полюси/жила             | 2                                                         |
| Електрическо присъединяване 2, заети полюси/жила            | 2                                                         |
| Диапазон на работното напрежение DC                         | 20.4 V...26.4 V                                           |
| Номинално работно напрежение DC                             | 24 V                                                      |
| Допустим ток при 40°C                                       | 6 A                                                       |
| Устойчивост на импулсно напрежение                          | 2.4 kV                                                    |
| Защита от неправилна полярност                              | биполярна                                                 |
| Свързване на защитния проводник                             | не е наличен                                              |
| Дължина на кабела                                           | 2.5 m                                                     |
| Характеристики на проводника                                | Стандартно                                                |
| Условия на изпитване проводник                              | Условия за изпитване - при запитване                      |

| Характеристика                                                  | Стойност                                                   |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Радиус на огъване, подвижно полагане на кабели                  | 52 mm                                                      |
| Диаметър на кабела                                              | 5.2 mm                                                     |
| Допуск за диаметър на кабела                                    | ± 0,1 mm                                                   |
| Структура на кабела                                             | 2 x 0,75 mm <sup>2</sup>                                   |
| Номинално сечение на проводника                                 | 0.75 mm <sup>2</sup>                                       |
| Клас защита                                                     | IP65<br>IP67                                               |
| Указание относно класа на защита                                | в монтирано състояние                                      |
| Температура на околната среда                                   | -20 °C...70 °C                                             |
| Температура на околната среда при подвижно полагане на кабелите | -5 °C...70 °C                                              |
| Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)  | съгласно Директива RoHS на ЕС                              |
| Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)                | съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно RoHS |
| Сертификат за LABS                                              | VDMA24364-B2-L                                             |
| Указание за материала                                           | Съответствие с RoHS                                        |
| Степен на замърсяване                                           | 3                                                          |
| Указание относно степента на замърсяване                        | в монтирано състояние                                      |
| Клас на устойчивост на корозия KBK                              | 3 - висока опасност от корозия                             |
| Материал на кабелната обвивка                                   | PVC                                                        |
| Цвят на кабелната обвивка                                       | сив                                                        |
| Материал на тялото                                              | TPE-U(PU)                                                  |
| Цвят на тялото                                                  | черен                                                      |
| Материал на винтовете                                           | Неръждаема стомана                                         |
| Материал на уплътненията                                        | HNBR                                                       |
| Материал щекерни контакти                                       | Медна сплав с калаено покритие                             |
| Материал изолационна обвивка                                    | PVC                                                        |