


# Въртящ разпределител с лост и чупещо рамо VMEF-VB-M52-M-N18

Номер на част: 8048981

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                                              | Стойност                                                                 |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Функция на разпределител                                    | 5/2 моностабилен                                                         |
| Начин на задействане                                        | механично                                                                |
| Монтажна ширина                                             | 20 mm                                                                    |
| Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343) | 750 l/min                                                                |
| Пневматична работна връзка                                  | 1/8 NPT                                                                  |
| Работно налягане                                            | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 бар...10 бар                                 |
| Конструктивна структура                                     | Бутален шибър<br>Въртящо задвижване                                      |
| Начин на връщане в изходно състояние                        | механична пружина                                                        |
| Номинален диаметър                                          | 5.2 mm                                                                   |
| Принцип на уплътняване                                      | променлив                                                                |
| Монтажно положение                                          | произволно                                                               |
| Вид управление                                              | директно                                                                 |
| Посока на потока                                            | реверсивна                                                               |
| Припокриване                                                | положително припокриване                                                 |
| Макс. скорост на задействане при странично задействане      | 1 m/s                                                                    |
| Макс. честота на превключване                               | 2.5 Hz                                                                   |
| Ъгъл на гърбица                                             | 45 градус                                                                |
| Работен флуид                                               | Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                           |
| Указание за работен/управляващ флуид                        | Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа) |
| Клас на устойчивост на корозия KBK                          | 1 - ниска опасност от корозия                                            |
| Сертификат за LABS                                          | VDMA24364-B1/B2-L                                                        |
| Температура на флуида                                       | -10 °C...60 °C                                                           |
| Температура на околната среда                               | -10 °C...60 °C                                                           |
| Указание за температурата на околната среда                 | Топлинно въздействие върху износването                                   |
| Момент на задействане                                       | 1.2 Nm                                                                   |
| Тегло на продукта                                           | 207 g                                                                    |
| Начин на закрепване                                         | с отвор                                                                  |
| Пневматична връзка 1                                        | 1/8 NPT                                                                  |
| Пневматична връзка 2                                        | 1/8 NPT                                                                  |

| Характеристика           | Стойност                                 |
|--------------------------|------------------------------------------|
| Пневматична връзка 3     | 1/8 NPT                                  |
| Пневматична връзка 4     | 1/8 NPT                                  |
| Пневматична връзка 5     | 1/8 NPT                                  |
| Указание за материала    | Съответствие с RoHS                      |
| Материал на капака       | Подсилен с POLYAMID                      |
| Материал на уплътненията | NBR                                      |
| Материал на тялото       | Алуминиева деформируема сплав, анодирана |