

Кръгъл цилиндър DPRA-N-...-1 1/2"- -

Номер на част: 8109552

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Ход	0.0625 инча...12 инча
Ø на буталото	1 1/2"
Резба на буталния прът	7/16-20 UNF-2A
Демпфериране	без демпфериране еластични демпферни пръстени/планки от двете страни пневматично демпфериране от двете страни, регулируемо
Монтажно положение	произволно
Конструктивна структура	Бутало Бутален прът Тяло на цилиндър
Разпознаване на позиция	за датчик
Варианти	Краен капак с накрайник на бутален прът и лагерна втулка Краен капак с цапфа, завъртане на 90° Краен капак с цапфа Чистач от NBR Удължена външна резба на буталния прът Удължен бутален прът Лагерна капачка за директен монтаж Лагерна капачка с резба за закрепване Лагерна капачка с цапфа Връзка за сгъстен въздух, аксиална Връзка за сгъстен въздух, напречна Със защита срещу превъртане Висока антикорозионна защита Непрекъснат бутален прът Непрекъснат, кух бутален прът Температурен диапазон 0 до + 150 °C Температурен диапазон -40 до + 80 °C едностранен бутален прът
Защита срещу превъртане/водач	Шестостенен бутален прът
Работно налягане	9.99 psi...150 psi
Начин на функциониране	двойнодействащ притискащ с едностранно действие изтегляне
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)

Характеристика	Стойност
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия 3 - висока опасност от корозия 4 - особено висока опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Температура на околната среда	-40 AF...300 AF
Тегло на продукта	0.44 lb...2.73 lb
Начин на закрепване	с контра-гайка с принадлежности
Пневматична връзка	1/8 NPT
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на капака	Алуминиева ковка сплав POM високолегирана стомана, неръждаема
Материал на уплътненията	FPM NBR
Материал на буталния прът	високолегирана стомана, неръждаема
Материал на тялото на цилиндър	високолегирана стомана, неръждаема