



Електронен модул VAVE-P17-TP-5YL1-P

Номер на част: 8109876

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Защита от неправилна полярност	за работно напрежение
Допълнителни функции	Защитна схема
Диапазон на работното напрежение DC	12 V...24 V
Входно съпротивление задаващ вход	10 kOhm
регулируемо изходно напрежение	0 V...310 V
Консумирана мощност при 24 VDC	1.2 C
Макс. изходен ток	5 mA
Номинално работно напрежение DC	12 V...24 V
Напрежение външен задаващ вход	0 V...10 V
Одобрение	RCM Mark
Маркировка КС	КС-ЕМV
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата за EMC на ЕС
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство за EMC
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Клас защита	IP40
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Температура на лагера	-40 °C...80 °C
Монтажно положение	произволно
Макс. въртящ момент на затягане	52.5 NCM
Радиус на огъване, неподвижно полагане на кабелите	13.5 mm
Радиус на огъване, подвижно полагане на кабели	45 mm
Тегло на продукта	35 g
Електрическо присъединяване 1, функция	От страната на полево устройство
Електрическо присъединяване 1, конструктивна форма	Ъглова
Електрическо присъединяване 1, вид свързване	Куплунг
Електрическо присъединяване 1, технология на присъединяване	Специфичен код на Festo
Електрическо присъединяване 1, брой полюси/жила	3
Електрическо присъединяване 1, заети полюси/жила	3
Електрическо присъединяване 1, вид закрепване	с включване
Електрическо присъединяване 2, функция	Страна на управлението

Характеристика	Стойност
Електрическо присъединяване 2, вид свързване	Кабел
Електрическо присъединяване 2, кабелен извод	прав
Електрическо присъединяване 2, брой полюси/жила	4
Електрическо присъединяване 2, заети полюси/жила	4
Структура на кабела	4 x 0,25 mm ²
Диаметър на кабела	4.5 mm
Дължина на кабела	0.5 m
Краища на жиля	Кабелен накрайник
Свързване на защитния проводник	не е наличен
Начин на закрепване	Директно закрепване през отвор с монтажна шина
Цвят на тялото	черен
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на капака	POLYAMID
Материал на тялото	POLYAMID
Материал на кабелната обвивка	PVC