



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Протокол	PROFINET IRT PROFINET RT
Размери Ш x Д x В	(вкл. свързващ блок) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Тегло на продукта	185 g
Температура на околната среда	-5 °C...50 °C
Температура на лагера	-20 °C...70 °C
Клас защита	IP65 IP67
Клас на устойчивост на корозия KBK	0 - няма опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Одобрение	RCM Mark
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	Алуминиева отливка под налягане
Светодиоден индикатор, специфичен за продукта	M: Modify, параметризиране PL: захранване с товар PS: Захранване на електрониката, захранване на сензори SF: Системна грешка
Светодиоден индикатор, специфичен за bus	M/P: Maintenance/PROFIenergy NF: Грешка в мрежата TP1: мрежа активна порт 1 TP2: мрежа активна порт 2
Специфична за устройството диагностика	Диагностика, насочена към каналите и модулите Ниско напрежение модули Диагностична памет
Контролни елементи	DIL превключвател
Bus-интерфейс	2x куплунг, M12x1, 4-полюсен, D-кодиран
Максимален обем адреси входове	64 байт
Максимален обем адреси изходи	64 байт
Параметризация	Поведение при диагностика Failsafe реакция Приемане на данни на канали Настройка на сигнала Параметри на системата
Бодова скорост	100 Mbit/s
Поддръжка на конфигурацията	GSDML файл

Характеристика	Стойност
Допълнителни функции	Ацикличен достъп до данни чрез Feldbus Ацикличен достъп до данни чрез Ethernet Fast Start Up (FSU) I&M Свързана с канала диагностика чрез Feldbus LLDP MQTT MRP MRPD PROFenergy PROFIsafe S2 Общо резервиране на системата Start-up параметризиране в обикновен текст чрез Feldbus Възможност за изобразяване на състоянието на системата чрез процесни данни Допълнителен диагностичен интерфейс за контролни панели
Диапазон на работното напрежение DC	18 V...30 V
Номинално работно напрежение DC	24 V
Потребление на вътрешен ток при номинално работно напрежение	По принцип 70 mA