

Бобина
VACC-S13-11-K4-1-NE4A
Номер на част: 8114135

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Начин на задействане	електрическо
Монтажно положение	произволно
Индикация за положение на превключване	не
Продължителност на включване	100%
необходима консумация на ток	16 mA
Клас на изолация	H
Макс. входна мощност P_i	1,2 W
Макс. входно напрежение U_i	32 V
Макс. входен ток I_i	0,2 A
Характеристики на бобината	14-32 V DC: 0,22 - 1,1 W
активен вътрешен капацитет C_i	0 μ F
ефективна вътрешна индуктивност L_i	0 mH
Допустими колебания на напрежението	-15 %/+10 %
Сертификат за взривозащита извън ЕС	EPL Db (CN) EPL Gb (CN)
Взривозащита	Зона 1 (CN) Зона 21 (CN)
Орган, издаващ сертификати	GYJ20.1094X
Начин на взривозащита, газ	Ex ia IIC T5/T6 Gb
Начин на взривозащита, прах	Ex ia IIIC T95°C/T80°C Db
Ex-температура на околната среда	T5, T95°C: -30°C $\leq$ Ta $\leq$ +65°C T6, T80°C: -30°C $\leq$ Ta $\leq$ +50°C
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Клас защита	IP65
Тегло на продукта	330 g
Електрическо присъединяване	Клемна кутия, входна резба кабел M20x1,5
Указание за материала	Съответствие с RoHS