


Пилотен разпределител MGX1AH-3/2-0.8-24DC-KS

Номер на част: 8118341

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Функция на разпределител	3/2 затворен моностабилен
Начин на задействане	електрическо
Работно налягане	-0.09 MPa...0.8 MPa -0.9 бар...8 бар -13.05 psi...116 psi
Конструктивна структура	Разпределител
Начин на връщане в изходно състояние	механична пружина
Орган, издаващ сертификати	21-GA4BO-0070X 21-GA4BO-0071X
Начин на взривозащита, газ	Ex ia IIC T6...T5 Gb
Начин на взривозащита, прах	Ex ia IIIC T135°C Db
Ex-температура на околната среда	-40°C ≤ Ta ≤ 50°C/65°C
Клас защита	IP65
Ръчно задействане	с фиксация
Посока на потока	не е реверсивна
Продължителност на включване	100%
Клас на изолация	H
Макс. входна мощност P _i	-55°C ~+50°C T6 = 2,98W -55°C ~+65°C T5 = 1W -55°C ~+65°C T5 = 2,98W -55°C ~+65°C T6 = 1W
Макс. входно напрежение U _i	31 V
Макс. входен ток I _i	0,67 A
Характеристики на бобината	24 V DC: 1,5 W
ефективна вътрешна индуктивност L _i	пренебрежимо малка
активен вътрешен капацитет C _i	пренебрежимо малък
Допустими колебания на честотата	+/- 10 %
Работен флуид	Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Температура на околната среда	-20 °C...80 °C

Характеристика	Стойност
Начин на закрепване	CNOMO
Указание за материала	Съответствие с RoHS