



Електромагнитен разпределител VOVK-BT6-M32C-MN-5T1P-FB

Номер на част: 8122776

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Функция на разпределител	3/2 затворен моностабилен
Начин на задействане	електрическо
Монтажна ширина	5.9 mm
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	5.5 l/min
Пневматична работна връзка	Присъединителна плоча
Работно налягане	-0.1 MPa...0.7 MPa -1 бар...7 бар -14.5 psi...100 psi
Указание относно работното налягане	Връзка за работно налягане 3: само от -1 до 0 бар
Конструктивна структура	Посока на присъединяване долу Тарелков вентил с възвратна пружина
Начин на връщане в изходно състояние	механична пружина
Клас защита	IP40
Номинален диаметър	0.36 mm
Функция отработен въздух	с възможност за дроселиране
Принцип на уплътняване	променлив
Монтажно положение	произволно
Ръчно задействане	няма
Вид управление	електрически
Посока на потока	реверсивна
Стойност Cv	0.006 Gal/min US
Макс. честота на превключване	10 Hz
Време за превключване изкл.	6 мсек
Указание за време на превключване изкл.	При $-1 < p < 6$ bar
Време за превключване вкл.	13 мсек
Указание за време на превключване вкл.	≤ 6 ms при $0 < p < 6$ bar, ≤ 13 ms при $-1 < p < 0$ bar
Продължителност на включване	100 % в рамките на 500 h
Електрическа консумирана мощност	0.5 C
Номинално работно напрежение DC	12 V
Допустими колебания на напрежението	+/- 10 %
Работен флуид	Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [6:4:1]
Указание за работен/управляващ флуид	Не е възможна работа в омаслено състояние

Характеристика	Стойност
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Температура на флуида	5 °C...50 °C
Относителна влажност на въздуха	70 %
Указание за относителната влажност на въздуха	при температура на околната среда
Температура на околната среда	5 °C...50 °C
Тегло на продукта	4.5 g
Електрическо присъединяване	2-полюсен
Начин на закрепване	с отвор
Пневматична връзка 1	Присъединителна плоча
Пневматична връзка 3	Присъединителна плоча
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	PBT
Материал на пружината	високолегирана стомана, неръждаема