



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	50
Vychází z norem	ISO 15552
Třída odolnosti korozi KBK	4 - zvláště vysoké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Vhodnost pro výrobu lithium-iontových baterií	Z použití jsou vyloučeny kovy s hmotnostním podílem mědi větším než 1 %. Výjimku tvoří desky plošných spojů, kabely, elektrické konektory a cívky. Kovy s větším podílem mědi než 1 % jako složky slitiny jsou z použití vyloučeny. Výjimku tvoří desky plošných spojů, kabely, elektrické konektory a cívky. Kovy s větším hmotnostním podílem mědi než 5 % jsou z použití vyloučeny. Výjimku tvoří desky plošných spojů, kabely, elektrické konektory a cívky. Kovy s větším podílem mědi než 5 % jako složky slitiny jsou z použití vyloučeny. Výjimku tvoří desky plošných spojů, kabely, elektrické konektory a cívky. Kovy s větším hmotnostním podílem mědi, zinku nebo niklu než 5 % jsou z použití vyloučeny. Výjimku tvoří nikl v oceli, chemicky poniklované povrchy, plošné spoje, kabely, elektrické konektory a cívky.
Okolní teplota	-40 °C...150 °C
max. zatížitelnost	2.5 kN
Hmotnost výrobku	473 g
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál upevnění	silně legovaná ocel, nerezová
Materiál šroubů	silně legovaná nerezová ocel