

Бобина
VACN-N-K1-1-10-EX4-M
Номер на част: 8141606

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Начин на задействане	електрическо
Монтажно положение	произволно
Продължителност на включване	100%
Клас на изолация	F
Клас на изолация на емайлирания проводник	H
Характеристики на бобината	24 V DC: 2,6 W
Допустими колебания на напрежението	+/- 10 %
Морска класификация	вж. сертификата
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата относно взривозащитата ЕС (ATEX) съгласно Директива RoHS на ЕС
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите за взривозащита EX на Обединеното кралство съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно RoHS
Сертификат за взривозащита извън ЕС	EPL Db (CN) EPL Db (GB) EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (CN) EPL Gb (GB) EPL Gb (IEC-EX)
Взривозащита	Зона 1 (ATEX) Зона 1 (CN) Зона 1 (IEC-EX) Зона 1 (UKEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 21 (CN) Зона 21 (IEC-EX) Зона 21 (UKEX) Зона 22 (ATEX)
Орган, издаващ сертификати	CCC 2021322307003994 GYJ21.1327X IECEx PTB 15.0016X PTB 14 ATEX 2027 X
Категория ATEX, газ	II 2G
Категория ATEX, прах	II 2D
Начин на взривозащита, газ	Ex mb IIC T6 Gb
Начин на взривозащита, прах	Ex mb IIIC T80°C Db

Характеристика	Стойност
Ех-температура на околната среда	-20°C ≤ Ta ≤ +50°C
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Клас защита	IP65
Температура на околната среда	-20 °C...50 °C
Тегло на продукта	762 g
Електрическо присъединяване	Кабел
Диаметър на кабела	7 mm
Дължина на кабела	10 m
Начин на закрепване	с гайка
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	Пластмаса Стомана
Материал намотка	Мед