


# Съединителен кабел NEBC-R3G8M22-P-5-N-S-R3G8

Номер на част: 8155228

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                                              | Стойност                                                                              |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Съответства на стандарта                                    | IEC 60603-7-3                                                                         |
| Одобрение                                                   | RCM Mark<br>с UL us - Listed (OL)                                                     |
| Орган, издаващ сертификати                                  | UL E239998                                                                            |
| Означение проводник                                         | без носач за табелки                                                                  |
| Тегло на продукта                                           | 440 g                                                                                 |
| Електрическо присъединяване 1, функция                      | От страната на полевото устройство                                                    |
| Електрическо присъединяване 1, конструктивна форма          | ъглова                                                                                |
| Електрическо присъединяване 1, вид свързване                | Щекер                                                                                 |
| Електрическо присъединяване 1, кабелен извод                | прав                                                                                  |
| Електрическо присъединяване 1, технология на присъединяване | RJ45                                                                                  |
| Електрическо присъединяване 1, брой полюси/жила             | 8                                                                                     |
| Електрическо присъединяване 1, заети полюси/жила            | 8                                                                                     |
| Електрическо присъединяване 1, вид закрепване               | Блокировка винтова                                                                    |
| Електрическо присъединяване 2, функция                      | Страна на управлението                                                                |
| Електрическо присъединяване 2, конструктивна форма          | ъглова                                                                                |
| Електрическо присъединяване 2, вид свързване                | Щекер                                                                                 |
| Електрическо присъединяване 2, кабелен извод                | прав                                                                                  |
| Електрическо присъединяване 2, технология на присъединяване | RJ45                                                                                  |
| Електрическо присъединяване 2, брой полюси/жила             | 8                                                                                     |
| Електрическо присъединяване 2, заети полюси/жила            | 8                                                                                     |
| Електрическо присъединяване 2, вид закрепване               | Фиксираща блокировка                                                                  |
| Диапазон на работното напрежение DC                         | 0 V...60 V                                                                            |
| Допустим ток при 40°C                                       | 1 A                                                                                   |
| Екраниране                                                  | да                                                                                    |
| Характеристики на предаване                                 | Съгласно категория 5, EN 50173, клас D<br>Съгласно категория 5, ISO/IEC 11801, клас D |
| Дължина на кабела                                           | 5 m                                                                                   |
| Характеристики на проводника                                | за статични приложения                                                                |
| Радиус на огъване, неподвижно полагане на кабелите          | 30 mm                                                                                 |
| Диаметър на кабела                                          | 5.5 mm                                                                                |
| Допуск за диаметър на кабела                                | ± 0,2 mm                                                                              |

| Характеристика                                                 | Стойност                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Клас защита                                                    | IP20<br>IP66<br>IP67                                                                                               |
| Указание относно класа на защита                               | в монтирано състояние                                                                                              |
| Температура на околната среда                                  | -20 °C...55 °C                                                                                                     |
| Температура на лагера                                          | -20 °C...70 °C                                                                                                     |
| Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие) | съгласно Директивата за EMC на ЕС<br>съгласно Директива RoHS на ЕС                                                 |
| Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)               | съгласно разпоредбите на Обединеното кралство за EMC<br>съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно RoHS |
| Сертификат за LABS                                             | VDMA24364 зона III                                                                                                 |
| Указание за материала                                          | Съответствие с RoHS                                                                                                |
| Клас на устойчивост на корозия KBK                             | 4 - особено висока опасност от корозия<br>(в монтирано състояние)                                                  |
| Материал на кабелната обвивка                                  | PVC                                                                                                                |
| Цвят на кабелната обвивка                                      | черен                                                                                                              |
| Материал на тялото                                             | PC                                                                                                                 |
| Цвят на тялото                                                 | прозрачен                                                                                                          |
| Материал винтова блокировка                                    | високолегирана стомана, неръждаема                                                                                 |
| Материал на уплътненията                                       | TPE-V                                                                                                              |
| Материал щекерни контакти                                      | Месинг, никелиран и позлатен                                                                                       |
| Материал изолационна обвивка                                   | PVC                                                                                                                |