

Съпков мотор EMMB-ST-42-S-SS

Номер на част: 8156126

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Температура на околната среда	0 °C...40 °C
Указание за температурата на околната среда	до 80°C с отклонение от нормите -2%/°C
Макс. височина на поставяне	4000 m
Указание за макс. височина на поставяне	от 1 000 m само с намаляване от -1,0% на 100 m
Температура на лагера	-20 °C...70 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 90 % без кондензация
Съответства на стандарта	IEC 60034
Клас на термична устойчивост съгласно EN 60034-1	B
Макс. температура на намотката	130 °C
Клас на проектиране съгласно EN 60034-1	S1
Конструкция на мотора съгл. EN 60034-7	IM B5 IM V1 IM V3
Монтажно положение	произволно
Клас защита	IP20
Указание относно класа на защита	IP40 за вал на мотора без радиален уплътнителен пръстен на вал
Код на интерфейс мотор Out	42A
Електрическо присъединяване 1, вид свързване	Платка хибрид-щекер
Електрическо присъединяване 1, технология на присъединяване	Схема на свързване L5
Електрическо присъединяване 1, брой полюси/жила	14
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Клас на устойчивост на корозия KBK	0 - няма опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Устойчивост на вибрации	Изпитване на използване в транспорта със степен на тежест 2 съгласно FN 942017-4 и EN 60068-2-6
Устойчивост на удари	Изпитване на удар със степен на тежест 2 съгласно FN 942017-5 и EN 60068-2-27
Одобрение	RCM Mark
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата за EMC на ЕС съгласно Директива RoHS на ЕС
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство за EMC съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно RoHS

Характеристика	Стойност
Номинално работно напрежение DC	48 V
Брой двойки полюси	50
Момент на задържане мотор	250 Nm
Номинален въртящ момент	240 Nm
Максимален въртящ момент	250 Nm
Номинални обороти	600 1/мин
Макс. обороти	2700 1/мин
Макс. механични обороти	9000 1/мин
Ъгъл на стъпката при пълна стъпка	1.8 градус
Допуск за ъгъл на стъпка	±5 %
Номинална мощност мотор	17 C
Постоянен ток в намотката при неподвижен ротор	2 A
Номинален ток на мотора	1800 A
Върхов ток	2 A
Константа на мотора	133 Nm/A
Константа на напрежение, фаза	12100 mVmin
Съпротивление на намотката фаза	2100 Ом
Фазова индуктивност на намотката за всяка отделна фаза (несвързана)	3 mH
Намотка, последователна индуктивност Ld (фаза)	1600 mH
Намотка напречна индуктивност Lq (фаза)	3 mH
Електрическа времева константа	1400 мсек
Термична времева константа	22 min
Термичен резистор	3500 K/W
Измервателен фланец	200 x 200 x 15 mm, стомана
Общ инерционен момент на изхода	0.035 kgcm ²
Тегло на продукта	300 g
Допустимо аксиално натоварване на вала	10 Б
Допустимо радиално натоварване на вала	28 Б
Датчик за положението на ротора	Encoder absolut single turn
Датчик за положението на ротора наименование на производителя	Festo iC-MHM
Датчик за положението на ротора абсолютно регистрирани обороти	1
Датчик за положението на ротора интерфейс	BiSS-C
Датчик за положението на ротора принцип на измерване	магнитен
Датчик за положението на ротора работно напрежение DC	5 V
Датчик за положението на ротора диапазон на работното напрежение DC	4750 V...5250 V
Датчик за положението на ротора период на синус/период на косинус за всеки оборот	2
Датчик за положението на ротора стойности на позицията на всяко пълно завъртане	65536
Датчик за положението на ротора, разрешаваща способност	16 бит
Датчик за положението на ротора точност на системата измерване на ъгъла	-540 акрсек...540 акрсек
MTTF, комплектоващ компонент	9666 години, сензор за положение на ротора