


Pinch - вентил VZQA-C-M22U-50-TT-ALV4E-2

Номер на част: 8161476

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Конструктивна структура	Pinch - вентил, пневматично задействане
Начин на задействане	пневматично
Принцип на уплътняване	променлив
Монтажно положение	произволно
Начин на закрепване	Вграждане проводник
Присъединяване арматура	2 NPT
Номинален диаметър DN	50
Функция на разпределител	2/2 отворен моностабилен
Посока на потока	реверсивна
Налягане на флуида	0 MPa...0.2 MPa 0 бар...2 бар 0 psi...29 psi
Указание за налягане на флуида	Използването във вакуумния диапазон е тествано до -0,09 MPa с въздух при температура на помещението. В зависимост от приложението може да се наложи да се създаде контравакуум от страната на управлението, за да се осигури потокът на медията.
Работно налягане	0 MPa...0.45 MPa 0 бар...4.5 бар 0 psi...65.25 psi
Номинално налягане наклонена спирателна арматура PN	10
Диференциално налягане	0.25 MPa 2.5 бар 36.25 psi
Налягане на разрушаване	1.6 MPa 16 бар 232 psi
Налягане при свръхтовар	0.78 MPa 7.8 бар 113.1 psi
Начин на връщане в изходно състояние	Еластичност при отскок

Характеристика	Стойност
Вид управление	с външно управление
Връзка управляващ спомагателен въздух 12	G1/8
Управляващ флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:1]
Флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [-::1] Вода
Макс. вискозитет	4000 mm ² /s
Температура на флуида	-5 °C...100 °C
Температура на околната среда	-5 °C...60 °C
Температура на лагера	5 °C...20 °C
Дебит Kv	72 m ³ /h
Време за превключване вкл.	200 мсек
Време за превключване изкл.	1000 мсек
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Годност за производство на литиево-йонни батерии/акумулатори	Продуктът отговаря на вътрешната дефиниция на продукта на Festo за използване в производството на батерии:Металите с повече от 1 % тегловно съдържание на мед, цинк или никел са изключени от употреба.Изключение правят никелът в стоманите, химически никелираните повърхности, платките, проводниците, електрическите щекерни съединители и бобини
Материал на тялото	Алуминиева ковка сплав
Материал на капака на тялото	Алуминиева ковка сплав
Материал на уплътненията	VMQ
Материал на спирателния елемент	EPDM
Тегло на продукта	2090 g
Годност за хранителни продукти	вж. Разширена информация за материала
Материал чаша	Алуминиева отливка под налягане