


# Vodicí válec DFM-63-160-P-A-GF

Číslo dílu: 170883

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                                                                    | Hodnota                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Vzdálenost těžiště užitečného zatížení k pohybové desce xs                  | 50 mm                                                    |
| Zdvih                                                                       | 160 mm                                                   |
| Průměr pístu                                                                | 63 mm                                                    |
| Provozní režim pohonné jednotky                                             | pohyb. díl                                               |
| Tlumení                                                                     | pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách         |
| Montážní poloha                                                             | libovoln.                                                |
| Vedení                                                                      | kluzné vedení                                            |
| Konstrukce                                                                  | vedení                                                   |
| Snímání poloh                                                               | pro přiblížovací čidlo                                   |
| Provozní tlak                                                               | 0.1 MPa...1 MPa<br>1 bar...10 bar                        |
| Max. rychlost                                                               | 0.6 m/s                                                  |
| Princip činnosti                                                            | dvojčinný                                                |
| Provozní médium                                                             | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]            |
| Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu                                      | mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit) |
| Třída odolnosti korozi KBK                                                  | 1 - nízké nároky na odolnost korozi                      |
| Shoda s LABS                                                                | VDMA24364-B1/B2-L                                        |
| Okolní teplota                                                              | -20 °C...80 °C                                           |
| Energie nárazu v koncových polohách                                         | 1.3 Nm                                                   |
| Max. síla Fy                                                                | 1533 N                                                   |
| Max. síla Fy, statická                                                      | 1533 N                                                   |
| Max. síla Fz                                                                | 1533 N                                                   |
| Max. statická síla Fz na čelistech                                          | 1533 N                                                   |
| Max. moment Mx                                                              | 95.83 Nm                                                 |
| Max. moment Mx statický                                                     | 95.83 Nm                                                 |
| Max. moment My                                                              | 69.77 Nm                                                 |
| Max. moment My, statický                                                    | 69.77 Nm                                                 |
| Max. moment Mz                                                              | 69.77 Nm                                                 |
| Max. moment Mz, statický                                                    | 69.77 Nm                                                 |
| Max. přípustné momentové zatížení Mx v závislosti na zdvihu                 | 13.87 Nm                                                 |
| Max. užitečné zatížení v závislosti na zdvihu při definované vzdálenosti xs | 200 N                                                    |

| Parametr                                  | Hodnota                       |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| Teoretická síla při 6 barech, pohyb vzad  | 1750 N                        |
| Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed | 1870 N                        |
| Pohybující se hmotnost                    | 4010 g                        |
| Hmotnost výrobku                          | 8906 g                        |
| Alternativní připojení                    | viz výkres výrobku            |
| Pneumatické připojení                     | G1/4                          |
| Upozornění k materiálu                    | v souladu s RoHS              |
| Materiál víka                             | tvárná slitina hliníku        |
| Materiál těsnění                          | NBR                           |
| Materiál tělesa                           | tvárná slitina hliníku        |
| Materiál pístnice / pohybové tyče         | silně legovaná ocel, nerezová |