


Vodící jednotka EAGF-V2-KF-63-100

Číslo dílu: 1725842

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	63
Zdvih	100 mm
Vůle při změně směru	0 µm
Montážní poloha	libovoln.
Vedení	vedení v kuličkových oběžných pouzdrech
Konstrukce	vedení
Třída odolnosti korozi KBK	0 - žádné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Okolní teplota	-20 °C...80 °C
Max. síla Fy	1260 N
Max. síla Fy, statická	1600 N
Max. síla Fz	1260 N
Max. statická síla Fz na čelistech	1600 N
Max. moment Mx	75 Nm
Max. moment Mx statický	95 Nm
Max. moment My	90 Nm
Max. moment My, statický	115 Nm
Max. moment Mz	90 Nm
Max. moment Mz, statický	115 Nm
Posuvová síla	15 N
Pohybující se hmotnost	3045 g
Hmotnost výrobku	6015 g
Těžiště pohybující se hmotnosti při zdvihu 0 mm	48 mm
Přídavek těžiště pohybující se hmoty na 10 mm zdvihu	4.1 mm
Způsob upevnění	s vnitřním závitem
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál vodícího prvku	zušlechtěná ocel
Materiál tělesa	tvárná slitina hliníku eloxován
Materiál pohybové desky	ocel