

# Jednotka pro úpravu stlačeného vzduchu FRC-3/4-D-5M-MAXI-A-NPT

Číslo dílu: 173881

**FESTO**



## Technické údaje

| Parametr                                                 | Hodnota                                                        |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Velikost                                                 | Maxi                                                           |
| Montážní poloha                                          | svisle                                                         |
| Odpouštění kondenzátu                                    | automaticky                                                    |
| Jemnost filtru                                           | 5 µm                                                           |
| Provozní tlak                                            | 0.2 MPa...1.2 MPa<br>2 bar...12 bar                            |
| Rozsah regulace tlaku                                    | 0.5 bar...12 bar                                               |
| Max. hystereze tlaku                                     | 0.04 MPa<br>0.4 bar<br>5.8 psi                                 |
| normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343) | 7000 l/min                                                     |
| Provozní médium                                          | Stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:9:-]<br>netečné plyny |
| Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu                   | mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)       |
| Třída odolnosti korozi KBK                               | 2 - mírné nároky na odolnost korozi                            |
| Shoda s LABS                                             | VDMA24364-B1/B2-L                                              |
| Třída čistoty vzduchu na výstupu                         | Stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [6:8:-]<br>Inertní plyny |
| Teplota média                                            | -10 °C...60 °C                                                 |
| Okolní teplota                                           | -10 °C...60 °C                                                 |
| Hmotnost výrobku                                         | 2390 g                                                         |
| Způsob upevnění                                          | montáž do vedení<br>s upevňovacím úhelníkem<br>volitelně:      |
| Připojení pneumatiky 1                                   | NPT3/4                                                         |
| Pneumatické připojení 2                                  | NPT 3/4                                                        |
| Upozornění k materiálu                                   | v souladu s RoHS                                               |
| Materiál tělesa                                          | tlakový odlitek ze zinku                                       |
| Materiál nádoby                                          | PC                                                             |